

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



smart sanitation
SMART SAN



手指消毒用アルコール

Hand Sanitizer

指定医薬部外品

アルペット 手指消毒用 α

アルファ



火気厳禁



5L



1L 噴射ポンプ付



600mL
ディスペンサー用

使用ディスペンサー



UD-9600RA MD-9600A



商品特徴

1. 幅広いウイルスや細菌の除去に

リン酸でpHを酸性に調整しており、有効成分(エタノール濃度:71.8W/w%)の効果を高めています。ノンエンベロープウイルス*を含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。

*脂質膜構造を持たず、一般的に消毒剤抵抗性が高いウイルス

2. 食品取扱者の手指消毒に

成分は全て安全性の高い食品原料(食品素材および食品添加物)であるため、食品を取り扱う現場でも安心してお使いいただけます。

3. 手荒れに配慮

保湿剤としてグリセリンを配合し、手荒れに配慮しています。

食品を取り扱う現場に安心。

食品原料(食品素材と食品添加物)で作られているので食品を取り扱うさまざまな手指消毒のポイントで安心してお使いいただけます。

持ち込まない!
ウイルスや細菌を
持ち込まないために。

つけない!
ウイルスや細菌を食品に
つけないために。

持ち出さない!
ウイルスや細菌をトイレから
持ち出さないために。



© SARAYA CO., LTD.

薬液ディスペンサー

\\ ディスペンサーで衛生的!! //

ノータッチ式ディスペンサー

600mL
対応 **UD-9600RA**

消毒
噴射/ジェル状/泡状
センサー
壁付型
アルカリ
乾電池

商品コード: 41634
規格: 本体 容量: 600mL
入数: 6
サイズ: W139×D99×H248mm

※アルカリ乾電池単2×4本使用(本製品には付属していません)、
または当社指定のACアダプター使用(別売オプション品)。

使用薬液 ▶ 商品コード: 42094 600mLディスペンサー用



プッシュ式ディスペンサー

600mL
対応 **MD-9600A**

消毒
噴射/ジェル状/泡状
手押し
壁付型
アルカリ
乾電池
電源不要

商品コード: 41794
規格: 本体 容量: 600mL
入数: 6
サイズ: W135×D104×H248mm



ノータッチ式ディスペンサー

1L対応 **GUD-1000-PHJ**

消毒
噴射/ジェル状
センサー
卓上型
アルカリ
乾電池

商品コード: 41962
規格: 本体 容量: 1L(500mL※1)
入数: 1
サイズ: W147×D101×H268mm

※1別売のプラケットA型が必要です。
※薬液ボトルは含みません。
※アルカリ乾電池単1×4本使用
(本製品には付属していません)。

使用薬液 ▶ 商品コード: 41231 1L噴射ポンプ付



■ 関連ツール

設置場所を
選ばない!

使用用途・方法など
を掲示できます。



ノータッチ式ディスペンサー用スタンド

IS-9000-PHJ

商品コード: 41968
規格: 本体
入数: 1
サイズ: W350×D350×
H1,310~1,700mm

詰替ボトル



消毒液用1Lポンプ付
カートリッジボトル
商品コード: 65147



1L噴射ポンプ付
手指消毒剤用
商品コード: 21794



500mL噴射ポンプ付
手指消毒剤用
商品コード: 21761



500mL噴射ポンプ付
手指消毒剤用
商品コード: 21702



5L

5Lからの詰替えで
経済的にご使用
いただけます。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
手指消毒用アルコール アルベット手指消毒用α	5L	3	41238	49-87696-41238-5
	1L噴射ポンプ付	10	41231	49-87696-41231-6
	600mLディスペンサー用	6	42094	49-87696-42094-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年8月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間: 平日 9:00~18:00)