


ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
IS-9000-PHJ



※写真は設置イメージです。ディスペンサートレイは別売です。




ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
IS-9000-PHJ スタンド型
 商品コード 41968
 W350 × D350 × H1310~1700 mm
 ※写真のディスペンサーは別売です。

設置場所を選ばず、ひと目で用途がわかる
 サインボード付きのディスペンサー用スタンド

設置する壁やカウンターがなくても、ノータッチ式ディスペンサー
 を使用することができるようになります。


用途に応じて高さ調節が可能

1310mm~1700mmまでの間で
 自由に高さを変えることができるので
 用途や設置シーンに合わせて調整する
 ことができます。



使用用途を示すサインボード付き

使用用途・方法や広告などを掲示できる
 掲示スペース付き。



掲示スペースには、
 付属の手指消毒啓発
 パネルを貼り付ける
 ことができます。



対応機種

IS-9000-PHJは下記のノータッチ式ディスペンサーを取り付けて使用します。
各ディスペンサーは手を差し出すとセンサーが感知し、薬液が吐出します。

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

商品コード: 41962
規格: 本体
入数: 1
サイズ: W147×D101×H268mm
容量: 1L / 500mL



ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A



商品コード: 41832
規格: 本体
入数: 1
サイズ: W142×D100×H275mm
容量: 600mL




※上記以外のディスペンサーには対応していません。
※プッシュ式ディスペンサー(手動型)は、転倒の恐れがあるためご使用できません。
※薬液ボトルは含みません。また、その他別売オプション品については、別途お問い合わせください。

仕 様	
項 目	内 容
名 称	ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
型 式	IS-9000-PHJ
外 形 寸 法	W350 × D350 × H1310~1700 mm
製 品 質 量	約5.7Kg(梱包は除く)
材 質	架台 …………… 鉄(塗装) 支柱 …………… 鉄(塗装) 調整グリップ … PP パネル …………… ABS
使 用 機 種	当社指定のノータッチ式ディスペンサー

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。



品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ	本体	1	41968	49-87696-41968-1



**安全にお使い
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2012年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL: 06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

取扱店